





Obrót o 180°

Przejdź na lewo i prawo

Obrót o 180°

Możliwość noszenia lewego i prawego ucha

180-stopniowy obrót umożliwia noszenie słuchawki w obu kierunkach. Dzięki temu możesz wygodnie używać słuchawki w dowolnej pozycji.



Dobry wygląd i wielkie zdolności



Dźwięk HiFi



Komfortowe



Długi akumulator



185 obrotów



Pragnienie głosu



wodoodporny



Redukcja hałasu



W pełni kompatybilny



Redukcja hałasu

Wersja Bluetooth 5.2	Czas czuwania 90 dni	Odległość transmisji TOM	Napięcie ładowania DC 3V
Czas realizacji zamówienia 10 godzin	Pojemność baterii 95 mAh	Zmiana timbrowa 15 minut	

Włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth

Włącz (przytrzymaj) przycisk MFB przez około 2 sekundy, czerwone światło zacznie migać, nagrywanie.

Wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez około 2 sekundy, czerwone światło zgaśnie.

Parowanie: Po przewidywanym połączeniu telefonu komórkowego z urządzeniem parowanie zakończy się powodzeniem, a sygnał głosowy zostanie nawiązany.

Odpowiedź: Naciśnij przycisk MFB

Jeżeli chcesz połączyć, naciśnij przycisk MFB

Jeżeli chcesz połączyć, naciśnij przycisk MFB

Połączenie przychodzące odbiera przewidywany numer połączenia

Odbiór: Naciśnij (przytrzymaj) przycisk MFB przez około 2 sekundy

Aby uzyskać głębszy dźwięk, naciśnij (przytrzymaj) przycisk MFB przez 2 sekundy, aby automatycznie przejść do trybu głębszego dźwięku, naciśnij przycisk, aby wznowić.

Przełączenie głosu: naciśnij dwukrotnie przycisk MFB, aby automatycznie zmienić głośność słuchawki i słuchawki w trybie słuchania.

Parametry produktu

* dane użyte na tej stronie są mierzone przez laboratorium. Rzeczywiste środowisko użytkowania i sprzęt będą się różnić.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth bez Viber.

Główna konstrukcja produktu wykonana jest z tworzywa ABS.

Czas słuchania muzyki (normy wywołujące 1% podskoku, a czas czuwania wynosi około 90 dni).

Wersja Bluetooth to V5.2.

Wspieraj następujące porozumienia

Wolne ręce 16

A2DP1.2

AVRCP 1.5

Waga: butele 10000 3,7% 95TAH, około 15 godzin pełno. Ładowanie zestawu

Słuchawkowy i główny PCB z przyciskiem wielofunkcyjnym

Wielokierunkowa skuteczna odległość Bluetooth wynosi 10 m.

Standardowa odległość pomiaru wynosi 10 m.